



MONOMANDO BAÑO DUCHA

Diva helena

Ref.: HL555



eco

cartucho
FB DUE

EAN: 8430116034200

Especificaciones

1. Maneta Zamak, con logo DIVA.
.Serigrafía laser indicadores rojo (caliente)
azul (fría)

2. Índice cromado sin indicadores.

3. Tornillo inox, para llave allen. M-5

4. Cobertor ABS, cromado, roscado a
tuerca cartucho M-37x1,5. altura 11,8

5. Tuerca ABS M-37x1,5, 6h. Hexagonal
apriete cartucho 8 a 10 Nm.

6. Cartucho salida conducida Ø 35, con
junta de cierre superior. Dos posiciones
DUE

Baño

Mínimo: M= 869 l/h; F= 832 l/h; C= 884 l/h

Máximo: M= 1234 l/h; F= 1221 l/h; C= 1216 l/h

Ducha

Mínimo: M= 801 l/h; F= 817 l/h; C= 829 l/h

Máximo: M= 1130 l/h; F= 1122 l/h; C= 1116 l/h

7. Asiento: Asientos de latón cromados,
con junta de cierre Ø 19,5. R.3/8" izquier-
das.


8. Tuerca: Tuerca de 3/4" cromada. La altura
14 x Ø21 mm.

9. Material latón cromado, mecanizado
asientos R-3/8" izquierdas, mecanizado
tuerca M-37x1,5, mecanizado entrada
caudal Ø 8, rosca aireador M-24x100,
mecanizado R-1/2" rosca distribuidor.
Peso 650g.

10. Aireador M-24x100, 6h, homologado
N (Aenor) Acústica ID

11. Distribuidor ABS cromado R-1/2" con
pomo ABS cromo.

12. Racord ABS cromado y válvula
antiretorno, roscado al enlace distribui-
dor. Control del reflujo. Neoperl DN10



Especificaciones

WRAS (NF KK).

13. Soporte ducha, material ABS giratorio, cromado, con tornillos y tacos Φ 5.

14. Florón material acero inoxidable cromado Φ 64. Excéntrica material latón cromado R-3/4" X 1/2" longitud 43 mm con dos planos de apriete. Juntas Φ 24,3 x Φ 15,8 x 2. dos juntas antiruido y dos juntas de cierre

15. Flexo metálico corrugado, grapado simple cromado, longitud 1,70.

16. Mango ducha material ABS, cromada anticalcareo, rosca 1/2" enlace flexo.

17. Prueba (*) Marcar N de AENOR, Acústica asignada, nombre fabricante y comprobar la posición y la intensidad del marcaje

18. Ensayos de laboratorio: (*) Niebla salina- 200 horas Ensayos Caudales – 0,33 l/seg. - 19 l/m - 1180 l/h

Ensayos mecánicos:

4 bars salida cerrada cartucho abierto *

16 bars salida abierta cartucho cerrado *

25 bars salida abierta cartucho cerrado

Intercomunicación

4 bars Ensayos de órgano de maniobra =

70.000 ciclos. Ensayo distribuidor =

30.000 ciclos. Ensayos según normativa


817




13



15




16



14



Cajas blancas



Bolsa de burbujas

Distribuida por:

IBERGROUP

C/ Velázquez , 157 1º

Edificio Vega

28002 Madrid

www.ibergroup.com.es

Ficha Técnica **Diva**

30/09/2018 Esta versión anula todas las anteriores